

NISUTA

Manual del Usuario

Lámpara Portátil de Mesa

NS-USBLR01




1. Características generales

- Tecnología Avanzada de emisión de luz, no deslumbrante, sin destello, iluminación suave y protección de ojos.
- Interruptor táctil, fácil de usar.
- Incorpora batería de alta capacidad.
- Tiempo de carga: 4hs aproximadamente.
- Alimentación: cable USB 5V
- El cuello puede doblarse en cualquier dirección.

2. Parámetros técnicos


Entrada	DC 5V/0.5A	Cap. batería	1200mAh
Temp. color led	5500~6000K	CRI	>70
Flujo lumínico	120 lm	Peso neto	148g
LED COB	3W	Medidas (mm)	104x131x28

3. Instrucciones




- Conecte el cable USB al adaptador USB.
- Cuando utilice la batería incorporada no necesita fuente de alimentación externa.

Plug de alimentación 5V DC



- Toque el botón de encendido para encender / apagar la luz.

Toque el área del sensor




Flexible en cualquier dirección

- Cuando ajuste el ángulo de la lámpara, por favor sostenga la base.
- El soporte de la lámpara y el brazo de la lámpara tienen un rango de rotación de 360°.

4. Ajustes de iluminación

- Encender la lámpara: toque el botón brevemente para encender o apagar la luz



Operación de carga: conecte el USB con el puerto de DC trasero del producto. El indicador rojo se iluminará durante la carga. Se apagará cuando este completamente cargada la batería.

Nota:

1. Una vez que la luz se atenúa, cargue a tiempo para proteger la batería.
2. Cargue antes de usar este producto si no lo ha usado por largo plazo; cárguelo completamente cada 3 meses.